

取扱説明書

コンフォートロック

8mm硝子用



総発売元：
スリーナイン島野株式会社

〒550-0015
大阪市西区南堀江3-2-17



TEL 06-6531-9423

FAX 06-6538-0174


<http://www.999shimano.com>



●パーツの概要




○ガラス加工図



※注 図はガラスの端から7.5mmの位置に取り付ける場合

○受座の取り付け位置

コンフォートヒンジが底板とツライチになるようにつけた場合




●底面に7×35(深さ10mm以上)の穴を開けてください。

※この図は右吊元(左床面)用です。左吊元の場合は、この図の逆になります。



※注意事項 ・たたかない、子供に触れさせない、口にいけない
・砂埃、高温多湿、直射日光を避けて保管する

カム用ナット 緩み止め平座金の取付方法

①ツメの先端、3箇所を2ミリの程度ペンチ等で内側へ曲げておきます。



②緩み止め平座金をナットの下に入れ、3つのツメのうち一つがナットの辺と垂直になるように締め付けます。



③緩み止め平座金のツメ(ナットと垂直にしたツメ)一箇所をペンチ等で、ナットに密着させるように曲げ、ナットが回らないようにしてください。

